

VITREOUS ENAMEL STEEL BATHTUBS BAÑERA EN ACERO VITRIFICADO



With a vast experience in the production of vitreous enamel steel bathtubs and shower trays, our objective is to guarantee total satisfaction to all our clients. The level of quality, accompanied by constant development and innovation of our products has permitted us to achieve a degree of excellence recognized worldwide.

Con una amplia experiencia en la producción en bañeras y platos de ducha de acero esmaltado, tenemos como objetivo garantizar a todos nuestros clientes una total satisfacción. El nivel de calidad, junto al desarrollo e innovación de nuestros productos nos permite obtener un nivel de excelencia reconocido mundialmente.



NON-TOXIC BATHTUBS FOR HUMANS AND ENVIRONMENT BAÑERAS NO TÓXICAS PARA HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE



DUO COMFORT OVAL WOODLINE
1800 x 800x h415



DUO COMFORT OVAL WITH PANNELING
1800 x 800 x h415
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390



DUO COMFORT WITH PANNELING
1800 x 800 x h415
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390



UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL WITH PANNELING
1800 x 800 x h390



DUO COMFORT OVAL
1800 x 800 x h415
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390



DUO COMFORT
1800 x 800 x h415
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390



UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL
1800 x 800 x h390



ATLÁNTICA HG
1800 x 800 x h400
1700 x 800 x h400



UNIVERSAL DUO HG
1700 x 750 x h390 asymmetric
1700 x 750 x h390
1700 x 700 x h390



UNIVERSAL ANATÓMICA SHOWER-BATH HG
1700 x 750 x h405



UNIVERSAL ANATÓMICA HG
1700 x 750 x h400
1600 x 750 x h400
1500 x 750 x h400



UNIVERSAL HG
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390
1500 x 750 x h390
1400 x 750 x h390
1400 x 700 x h390



UNIVERSAL LOW VOLUME HG
1700 x 700 x h320
1600 x 700 x h320
1500 x 700 x h320
1400 x 700 x h320



ATLÁNTICA
1800 x 800 x h400
1700 x 800 x h400



UNIVERSAL ANATÓMICA
1700 x 750 x h400
1600 x 750 x h400
1500 x 750 x h400



UNIVERSAL
1700 x 750 x h390
1600 x 750 x h390
1500 x 750 x h390
1400 x 750 x h390
1700 x 700 x h390
1600 x 700 x h390
1500 x 700 x h390
1400 x 700 x h390
1200 x 700 x h415
1000 x 700 x h370
* with seat



UNIVERSAL LOW VOLUME
1700 x 700 x h320
1600 x 700 x h320
1500 x 700 x h320
1400 x 700 x h320



EUROPA
1700 x 700 x h375
1600 x 700 x h375
1500 x 700 x h375
1400 x 700 x h375
1300 x 700 x h375
1200 x 700 x h375
1050 x 700 x h360
1700 x 750 x h375



EUROPA LOW VOLUME
1700 x 700 x h320
1600 x 700 x h320
1500 x 700 x h320



EUROPA WITH SEAT
1200 x 700 x h370
1050 x 700 x h370

PROVEN RESISTANCE · RESISTENCIA COMPROBADA

CHEMICALS AND STAINING AGENTS · AGENTES QUÍMICOS Y COLORANTES

Sulfuric Acid
Ácido Sulfúrico
EN 14516

Sodium Hydroxide
Hidróxido de Sódio
EN 14516

Temperature changes
Variaciones de temperatura
EN 14516

Maximum efficiency
Eficiencia Máxima

Acetic Acid
Ácido Acético
EN 14516

Boiling water
Água en Ebullición
EN 14516

Scratches and Abrasion
Rayas y Abrasión

EN 14688

Ethanol / Methylene Blue
Etanol / Azul-de-Metileno
EN 14516

Boiling and cold citric acid
Ácido Cítrico en ebullición y frio
EN 14516

Dimensional strictness
Control Dimensional

EN14516 / EN232

Sodium Hypochlorite
Hipoclorito de Sódio
EN 14516

Stability of bottom
Estabilidad del fondo
EN 14516

Bacteria and Fungos
Bacterias y Hongos

Maximum efficiency
Eficiencia Máxima

MAINTENANCE CARE FOR THE BATHTUB


After each use, clean the enamel surface with a damp soft cloth or sponge. To prevent the appearance of marks, avoid leaving cosmetic products, cups or metal objects. To eliminate small marks, you may use neutral cleaning detergents. Leave the damaged surface in contact with the detergent for 20 minutes and then clean gently with a brush. To avoid calcium deposits or marks, remove all the water from the bathtub and make sure the taps are well closed. The calcium marks can be removed with a mixture of hot water and vinegar (proportion 1:1). Do not use very abrasive cleaning products or products that contain very acidic substances.

CUIDADOS DE MANTENIMIENTO DE LA BAÑERA







Después de cada utilización limpie la superficie con un trapo macío y húmedo o coin una esponja. Para prevenir el aparecimiento de manchas evite dejar los productos cosméticos y vasos u otros objetos metálicos. Para eliminar pequeñas manchas puede utilizar detergentes de limpieza neutros, dejando la superficie damnificada en contacto con el detergente durante 20 minutos y en seguida limpiar suavemente con una escoba. Para evitar depósitos o manchas de cal debe removerse las manchas con una solución de agua caliente con vinagre blanco en una proporción de 1:1. Es aconsejado la utilización de productos de limpieza muy abrasivos o que contengan sustancias muy acidas.



INSTALLATION WITH LEGS INSTALACIÓN CON PIES



ASSEMBLING SETTING UP WITH MORTAR BASE, EPS OR PUR BOARDS MONTAJE DE LA BAÑERA SIN PIES



Эмалированные стальные ванны
BANHEIRA EM AÇO VITRIFICADO



Мы имеем большой опыт в производстве эмалированных стальных ванн и душевых поддонов. Основная цель нашей работы заключается в обеспечении полного удовлетворения запросов всех наших клиентов. Уровень качества сопровождается постоянным развитием и инновациями при производстве нашей продукции, что позволяет нам достичь степени совершенства, которая признана во всем мире.

Com uma vasta experiencia na produção de banheiras e bases de chuveiro em Aço Esmaltado temos como objectivo garantir a todos os nossos clientes uma total satisfação. O nível de qualidade, aliado ao desenvolvimento e inovação constantes dos nossos produtos permite-nos obter um nível de excelencia reconhecido a nível mundial.



ВАННЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫ
(НЕТОКСИЧНЫ) ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
BANHEIRAS NÃO TÓXICAS PARA
HUMANOS E O MEIO AMBIENTE

	DUO COMFORT OVAL WOODLINE 1800 x 800x h415
	DUO COMFORT OVAL WITH PANNELING 1800 x 800 x h415 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390
	DUO COMFORT WITH PANNELING 1800 x 800 x h415 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390
	UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL WITH PANNELING 1800 x 800 x h390
	DUO COMFORT OVAL 1800 x 800 x h415 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390
	DUO COMFORT 1800 x 800 x h415 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390
	UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL 1800 x 800 x h390
	ATLÂNTICA HG 1800 x 800 x h400 1700 x 800 x h400
	UNIVERSAL DUO HG 1700 x 750 x h390 asymetric 1700 x 750 x h390 1700 x 700 x h390
	UNIVERSAL ANATÓMICA SHOWER-BATH HG 1700 x 750 x h405
	UNIVERSAL ANATÓMICA HG 1700 x 750 x h400 1600 x 750 x h400 1500 x 750 x h400
	UNIVERSAL HG 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390 1500 x 750 x h390 1400 x 750 x h390 1700 x 700 x h390 1600 x 700 x h390 1500 x 700 x h390 1400 x 700 x h390
	UNIVERSAL LOW VOLUME HG 1700 x 700 x h320 1600 x 700 x h320 1500 x 700 x h320 1400 x 700 x h320
	ATLÂNTICA 1800 x 800 x h400 1700 x 800 x h400
	UNIVERSAL ANATÓMICA 1700 x 750 x h400 1600 x 750 x h400 1500 x 750 x h400
	UNIVERSAL 1700 x 750 x h390 1600 x 750 x h390 1500 x 750 x h390 1400 x 750 x h390 1700 x 700 x h390 1600 x 700 x h390 1500 x 700 x h390 1400 x 700 x h390 1200 x 700 x h415 1000 x 700 x h370 1000 x 700 x h392* * with seat
	UNIVERSAL LOW VOLUME 1700 x 700 x h320 1600 x 700 x h320 1500 x 700 x h320 1400 x 700 x h320
	EUROPA 1700 x 700 x h375 1600 x 700 x h375 1500 x 700 x h375 1400 x 700 x h375 1300 x 700 x h375 1200 x 700 x h375 1050 x 700 x h360 1700 x 750 x h375
	EUROPA LOW VOLUME 1700 x 700 x h320 1600 x 700 x h320 1500 x 700 x h320
	EUROPA WITH SEAT 1200 x 700 x h370 1050 x 700 x h370

Проверка на сопротивление · RESISTÊNCIA COMPROVADA

Химические вещества и воздействие реагентов · QUIMICOS E MANCHANTES

Серная кислота Ácido Sulfúrico EN 14516	Уксусная кислота Ácido Acético EN 14516	Спирт / Этанол Etanol / Azul-de-Metileno EN 14516	Гидрохлорид натрия Hipoclorito de Sódio EN 14516
Гидрохлорид натрия Hidróxido de Sódio EN 14516	Кипящая вода Água fervente EN 14516	Кипение и холодной лимонной кислоты Ácido Citrico fervente e frio EN 14516	Стабильность дно Estabilidade do fundo EN 14516
Контроль перепада температурного Variação da temperatura EN 14516	Царапины при воздействии абразивов Risco e Abrasão	Контроль габаритов Controlo Dimensional	Бактерии и грибки Bactérias e Fungos
Максимальная эффективность Máxima eficiência	EN 14688	EN14516 / EN232	Максимальная эффективность Máxima eficiência


Уход за ванной

После каждого использования ванну необходимо обработать влажной мягкой тканью или губкой. Для предотвращения появления царапин, не оставлять косметические продукты, чашки или металлические предметы. Для устранения небольших царапин, можно использовать нейтральные моющие средства. Оставьте поврежденную поверхность в контакте с моющим средством в течение 20 минут, а затем аккуратно очистите ее щеткой. Чтобы избежать отложения солей кальция, необходимо удалить всю воду из ванны и убедиться, что краны хорошо закрыты. Соли кальция могут быть удалены смесью из горячей воды и уксусом (соотношение 1:1). Не используйте абразивные чистящие средства или продукцию, которая содержит очень кислые вещества.



CUIDADOS DE MANUTENÇÃO DA BANHEIRA

Após cada utilização limpe a superfície vitrificada com um pano macio e húmido ou uma esponja. Para prevenir o aparecimento de manchas evite deixar produtos cosméticos e copos ou objectos metálicos. Para eliminar pequenas manchas pode utilizar detergentes de limpeza neutros, deixando a superfície danificada em contato com o detergente durante 20 minutos em seguida escovar suavemente com uma escova. Para evitar depósitos ou manchas calcárias deve-se remover toda a água da banheira e comprovar que as torneiras se encontram bem fechadas. Entretanto pode remover as manchas de calcário com uma mistura de água quente e vinagre branco numa proporção de 1:1. É desaconselhado a utilização de produtos de limpeza muito abrasivos ou que contenham substâncias muito ácidas.

Установка с ножками
MONTAGEM COM PÉS METÁLICOS



Установка без ножек на цементной основе,
EPS (пенопластовой) или PUR (полиуретановой) основе
MONTAGEM DA BANHEIRA SEM PÉS



НЕТОКСИЧНЫЕ
NÃO TÓXICO



ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
INSTALAÇÃO SIMPLES



НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ СТАРЕНИЮ
DESIGN INTEMPORAL



ЛЕГКИЙ УХОД
SEM MANUTENÇÃO



ЦВЕТОВАЯ ГАММА
GAMA DE CORES



ПРОЧНЫЕ, КАК СТАЛЬ, И
ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ
RESISTENTE COMO O AÇO



ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ
RIGOR NAS DIMENSÕES



МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ISOLAMENTO SONORO



ПРОТИВОСКОльзящая
ПОВЕРХНОСТЬ
BASE ANTIDERRAPANTE



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ПЕРЕДОВАЯ ФОРМУЛА ЭМАЛИ
TECNOLOGICAMENTE
AVANÇADA



ЛЕГКОСТЬ В РЕМОНТЕ
REPARAÇÃO SIMPLES



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ИЗДЕЛИЯ
НА 100% ПРИГОДНЫ ДЛЯ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
PRODUTO 100% RECICLÁVEL



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СЛУЖБЫ
LONGEVIDADE



ГИГИЕНИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА
ОЧИЩЕНИЯ
HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR



ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ
RESISTENTE AO CALOR



ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА В
ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ
AMBIENTE HARMONIOSO